

Ugelli compatibili con i  
dissaldatori:  
WXDP 120  
WXDV 120


Weller®

Desoldering Nozzles

| Order-no.                        | Model        | Description                     | Outer Ø | Inner Ø | Nozzle Length |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------------|
| T005 13 250 99<br>T005 13 250 10 | <b>XDS 1</b> | Nozzle (1 piece)<br>(10 pieces) | 1,4 mm  | 2,5 mm  | 10,5 mm       |
| T005 13 251 99<br>T005 13 251 10 | <b>XDS 2</b> | Nozzle (1 piece)<br>(10 pieces) | 3,0 mm  | 5,3 mm  | 10,5 mm       |
| T005 13 252 99<br>T005 13 252 10 | <b>XDS 3</b> | Nozzle (1 piece)<br>(10 pieces) | 1,0 mm  | 2,3 mm  | 10,5 mm       |
| T005 13 253 99<br>T005 13 253 10 | <b>XDS 4</b> | Nozzle (1 piece)<br>(10 pieces) | 1,2 mm  | 2,5 mm  | 10,5 mm       |
| T005 13 254 99<br>T005 13 254 10 | <b>XDS 5</b> | Nozzle (1 piece)<br>(10 pieces) | 1,8 mm  | 3,3 mm  | 10,5 mm       |
| T005 13 255 99<br>T005 13 255 10 | <b>XDS 6</b> | Nozzle (1 piece)<br>(10 pieces) | 0,7 mm  | 1,9 mm  | 16,5 mm       |
| T005 13 256 99<br>T005 13 256 10 | <b>XDS 7</b> | Nozzle (1 piece)<br>(10 pieces) | 1,2 mm  | 2,7 mm  | 16,5 mm       |
| T005 13 257 99<br>T005 13 257 10 | <b>XDS 8</b> | Nozzle (1 piece)<br>(10 pieces) | 1,5 mm  | 2,9 mm  | 10,5 mm       |
| T005 13 258 99                   | <b>XDS 9</b> | Measuring tip (1 piece)         |         |         |               |

Maintenance tool for XDS Nozzles


| Bestell-Nr.    | Beschreibung                 |
|----------------|------------------------------|
| T005 87 657 73 | <b>Cleaning Set complete</b> |
| T005 87 657 71 | Cone Cleaner                 |



Informazione Prodotto

Nuovi ugelli dissaldanti serie XDSL

I nuovi ugelli dissaldanti della serie XDSL con il loro inserto in acciaio di alta qualità fanno risparmiare attivamente materiale e tempo di sostituzione dell'ugello e garantiscono un allungamento della vita operativa fino a 2 volte rispetto ai sistemi standard. Un tubetto integrato in acciaio di alta qualità, protegge le pareti interne dell'ugello dalla corrosione e previene la prematura usura in applicazioni con elevata presenza di flussante.



- +

  - Versione Longlife, fino al doppio di vita operativa
  - Risparmia materiale e costi di sostituzione fino al 27,1%
  - Compatibile con i dissaldatori DSX 120 e WXDP 120

| Costi                                          | XDS   | XDSL        |
|------------------------------------------------|-------|-------------|
| Prezzo per ugello in €                         | 8,70  | 12,70       |
| ugelli necessari per lo stesso tempo operativo | 2     | 1*          |
| costi finali                                   | 17,40 | 12,70       |
| riduzione costi XDSL/XDS*                      |       | <b>27 %</b> |

\*fino a 2 volte più durevole

= tempo operativo raddoppiato + ridotti i tempi e i costi di sostituzione

| Codice n.: 1pz | Codice n.: 10pz | Modello | Descrizione                                 |
|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|
| T005 13 259 99 | T005 13 259 10  | XDSL 1  | Ugello dissaldante Ø 1.4 X Ø 2.5 L= 10.5 mm |
| T005 13 260 99 | T005 13 260 10  | XDSL 2  | Ugello dissaldante Ø 3.0 X Ø 5.3 L= 10.5 mm |
| T005 13 261 99 | T005 13 261 10  | XDSL 3  | Ugello dissaldante Ø 1.0 X Ø 2.3 L= 10.5 mm |
| T005 13 262 99 | T005 13 262 10  | XDSL 4  | Ugello dissaldante Ø 1.2 X Ø 2.5 L= 10.5 mm |
| T005 13 263 99 | T005 13 263 10  | XDSL 5  | Ugello dissaldante Ø 1.8 X Ø 3.3 L= 10.5 mm |
| T005 13 264 99 | T005 13 264 10  | XDSL 6  | Ugello dissaldante Ø 0.7 X Ø 1.9 L= 16.5 mm |
| T005 13 265 99 | T005 13 265 10  | XDSL 7  | Ugello dissaldante Ø 1.2 X Ø 2.7 L= 16.5 mm |
| T005 13 266 99 | T005 13 266 10  | XDSL 8  | Ugello dissaldante Ø 1.5 X Ø 2.9 L= 10.5 mm |

**Apex Tool S.r.l.**  
Viale Europa 80  
20090 Cusago (MI)  
Italy

Phone: +39 (02) 9033101  
Fax: +39 (02) 90394231  
Email: info@weller-tools.com  
Web: www.weller-tools.com

Ugelli ad aria calda

Ugelli ad aria calda per HAP 1, HAP 200 e WXHAP 200

| N. ordine      | Modello    | Descrizione               | Largh. A | Spess. B |
|----------------|------------|---------------------------|----------|----------|
| T005 87 617 28 |            | Adattatore M6 per HAP 200 |          |          |
| T005 87 277 74 | <b>F02</b> | Ugello piatto             | 8,0 mm   | 1,5 mm   |
| T005 87 277 73 | <b>F04</b> | Ugello piatto             | 10,5 mm  | 1,5 mm   |
| T005 87 277 72 | <b>F06</b> | Ugello piatto             | 12,0 mm  | 1,5 mm   |

Ugelli ad aria calda per HAP 1, HAP 200 e WXHAP 200

| N. ordine      | Modello    | Descrizione              | Diam. D  | Dist. C | Lungh. C |
|----------------|------------|--------------------------|----------|---------|----------|
| T005 87 278 23 | <b>R02</b> | Ugello tondo             | Ø 0,8 mm |         |          |
| T005 87 278 21 | <b>R04</b> | Ugello tondo             | Ø 1,2 mm |         |          |
| T005 87 278 22 | <b>R06</b> | Ugello tondo             | Ø 3,0 mm |         |          |
| T005 87 277 87 | <b>R10</b> | Ugello tondo lungo       | Ø 2,0 mm |         | 50 mm    |
| T005 87 277 86 | <b>R08</b> | Ugello tondo lungo curvo | Ø 2,0 mm |         | 50 mm    |
| T005 87 277 76 | <b>FD2</b> | Ugello doppio            | Ø 1,5 mm | 8 mm    |          |
| T005 87 277 75 | <b>FD4</b> | Ugello doppio            | Ø 1,5 mm | 10 mm   |          |

Ugelli ad aria calda HAP 1, HAP 200 e WXHAP 200  
2 lati riscaldati (Tipo D, Lunghezza X = lato riscaldato)

| N. ordine      | Modello    | Descrizione                                                                | Lungh.X | Largh. Y |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| T005 87 277 79 | <b>D04</b> | Ugello ad aria calda, riscaldato su 2 lati con piastra di preriscaldamento | 10,5 mm | 10,5 mm  |
| T005 87 277 82 | <b>D06</b> | Ugello ad aria calda, riscaldato su 2 lati con piastra di preriscaldamento | 13,0 mm | 10,0 mm  |
| T005 87 277 81 | <b>D08</b> | Ugello ad aria calda, riscaldato su 2 lati con piastra di preriscaldamento | 15,0 mm | 10,0 mm  |
| T005 87 277 84 | <b>D10</b> | Ugello ad aria calda, riscaldato su 2 lati con piastra di preriscaldamento | 18,0 mm | 10,0 mm  |

Ugelli ad aria calda per HAP 1, HAP 200 e WXHAP 200  
riscaldamento su 4 lati (Tipo Q)

| N. ordine      | Modello      | Descrizione                                                                | Lungh.X | Largh. Y |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| T005 87 277 77 | <b>Q02</b>   | Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati                                 | 6,0 mm  | 6,5 mm   |
| T005 87 277 78 | <b>Q04</b>   | Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati                                 | 6,0 mm  | 9,0 mm   |
| T005 87 277 80 | <b>Q06</b>   | Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati con piastra di preriscaldamento | 15,0 mm | 10,0 mm  |
| T005 87 277 83 | <b>Q08</b>   | Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati con piastra di preriscaldamento | 12,5 mm | 15,0 mm  |
| T005 87 278 12 | <b>SK709</b> | Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati con piastra di preriscaldamento | 12,0 mm | 12,0 mm  |
| T005 87 277 85 | <b>Q10</b>   | Ugello ad aria calda, riscaldato su 4 lati con piastra di preriscaldamento | 18,0 mm | 18,0 mm  |
| T005 87 278 08 | <b>R01</b>   | Ugello di calibrazione                                                     |         |          |